

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-1/2-BR-150-CB

Numer części: 567999

FESTO

dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym (odporny na hydrolizę).



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	1/2
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	0.204 ft
Min. promień gięcia	0.075 ft
Właściwości przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do zastosowań w przewodach kabli przy dużej liczbie cykli
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do przewodów kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 145 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-31 ... 145 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.88 oz/ft
Przylączy pneumatyczne	dla złączy wtykowych, średnica zew. 1/2"
Kolor	Brązowy
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)