


Listwa przyłączeniowa VABM-B6-E-N14-2

Numer części: 568185

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	21 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Maks. moment dokręcający przy montażu na szynie H	1.5 Nm
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	2 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	5 Nm
Waga produktu	270 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 3	NPT1/4-18
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium