

# Przewód z tworzywa sztucznego PEN-1/4-SW-150-CB

Numer części: 569883

FESTO

kalibrowana średnica zewnętrzna, do złączy wtykowych QS, polietylen  
(bez certyfikatu dla przemysłu spożywczego).



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	1/4
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	0.085 ft
Min. promień gięcia	0.041 ft
Właściwości przewodów pneumatycznych	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 145 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-22 ... 140 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.186 oz/ft
Przylączy pneumatyczne	dla złączy wtykowych, średnica zew. 1/4"
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	PE