

Przewód z tworzywa sztucznego PEN-5/8-SW-150-CB

Numer części: 569887

FESTO

kalibrowana średnica zewnętrzna, do złączy wtykowych QS, polietylen
(bez certyfikatu dla przemysłu spożywczego).



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	5/8
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	0.41 ft
Min. promień gięcia	0.196 ft
Właściwości przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do zastosowań w przewodach kabli przy dużej liczbie cykli
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do przewodów kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 145 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com
Temperatura otoczenia	-22 ... 140 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	1.158 oz/ft
Przyłącza pneumatyczne	dla złączy wtykowych – średnica zew. 5/8"
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	PE