

# Przewód z tworzywa sztucznego PLN-3/16-SW-150-CB

Numer części: 569906

FESTO

wysoka odporność na chemikalia i hydrolizę.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość   |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna, calowa                   | 3/16  |
| Przepływ powiązany z promieniem gięcia        | 0.095 Fuß   |
| Min. promień gięcia                           | 0.036 Fuß   |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -14.4 ... 203 Psi                                     |
| Certyfikat                                    | TZW   |
| Medium robocze                                | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]          |
| Food safety                                   | Zgodnie z deklaracją producenta                       |
| Temperatura otoczenia                         | -22 ... 176 °F  |
| Dopuszczenie                                  | Drinking water KTW-A<br>Drinking water W 270          |
| Ciężar produktu w zależności od długości      | 0.107 oz/ft   |
| Kolor   | Czarny  |
| Twardość wg Shore'a                           | D 52 +/-3   |
| Uwaga odnośnie materiałów                     | Zgodne z RoHS<br>Elementy nie zawierają miedzi i PTFE |
| Materiał przewodu                             | PE  |