

Przewód z tworzywa sztucznego PLN-3/16-BL-150-CB

Numer części: 569914

FESTO

wysoka odporność na chemikalia i hydrolizę.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Średnica zewnętrzna, calowa | 3/16 |
| Przeptyw powiązany z promieniem gięcia | 0.095 ft |
| Min. promień gięcia | 0.036 ft |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -14.4 ... 203 Psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Bezpieczeństwo żywności | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| Temperatura otoczenia | -22 ... 176 °F |
| Ciężar produktu w zależności od długości | 0.107 oz/ft |
| Przyłącza pneumatyczne | Dla złąbek wtykowych, średnica zew. 3/16" |
| Kolor | Niebieski |
| Twardość wg Shore'a | D 52 +/-3 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał przewodu | PE |