

# Przewód z tworzywa sztucznego PLN-1/4-BL-150-CB

Numer części: 569915

FESTO

wysoka odporność na chemikalia i hydrolizę.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	1/4
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	0.105 ft
Min. promień gięcia	0.039 ft
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 203 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-22 ... 176 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.18 oz/ft
Przyłącza pneumatyczne	dla złączy wtykowych, średnica zew. 1/4"
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	PE