


Elektryczna płyta przyłączeniowa CAPC-F1-E-M12

Numer części: 570042

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wymiary B x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interfejs Fieldbus	2 x M12 gniazdo, 5 pin
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Maks. natężenie prądu zasilania	4 A
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	85 g
Długość kabla	20 m
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA