


Panel operatorski FED-550

Numer części: 570398
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Głębokość zabudowy	91 mm
Wysokość	147 mm
Długość	187 mm
Maks. grubość panelu	5 mm
Pamięć użytkownika	64 Mbyte
Liczba diod LED	1
Liczba przycisków funkcyjnych	1
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Lista zdarzeń	1 024
Pamięć receptur	32 kByte
Alarmy	1 024
Odchyłka zegara czasu rzeczywistego	130 s / miesiąc
Liczba kolorów	64 k
Liczba systemowych diod LED	4
Wyświetlacz	Kolorowy TFT
Właściwości wyświetlacza	Touchscreen
Wielkość wyświetlacza	5,7"
Bateria podtrzymująca	3 V / 270 mA, bateria litowa
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Rozdzielczość wyświetlacza	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu przy nominalnym napięciu pracy	1 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 od przodu, IP20 od tyłu
Temperatura otoczenia	0 ... 45 °C
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Ciężar elementu	1 400 g
Interfejs AUX	Sub-D 9-pin Gniazdo wtykowe
Interfejs drukarki	RS232 Sub-D 15-pin Gniazdo wtykowe
Interfejs PC	RS232 Sub-D 15-pin Gniazdo wtykowe
Interfejs do programowania	9,6 - 38,4 kBd

Cecha	Wartość
Interfejs PLC	RS232 Sub-D 15-pin Wtyczka
Interfejs USB	Tak
Interfejs Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Oprogramowanie do programowania	FED Designer 6.09 lub wyższa wersja