


Płyta końcowa VMPAL-EPL-CPX

Numer części: 570783

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	40 mm
Długość	107.3 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	32
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Maks. liczba cewek zaworów	32
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Ciśnienie pilota MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP67
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	130 g
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Fieldbus
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Wtyczka
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	wewnętrznie dla CPX
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty końcowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy Wzmocnione PA