


Łącznik wtykowy NECU-FCG40-K

Numer części: 570895

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 60603-13
Liczba połączeń/rozłączeń	50
Wyrowadzenie kabla	Proste
Waga produktu	5 g
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ połączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, technologia połączenia	Układ przyłączy FC
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	40
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	Snap-in locking
Podłączenie elektryczne 2, technologia połączenia	Insulation displacement connector
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	1.5 A
Nominalny przekrój przewodu	0.13 mm ²
Przekrój nominalny przekroju przewodu (AWG)	AWG26
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Materiał styków elektrycznych	Brąz Styki połączone