


# Kabel łączący NEBS-L2G5-K-2.5-LE5

Numer części: 570920

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka kabla	Standard
Warunki testowania kabla	Wytrzymałość zmęczeniowa na zginanie wg normy Festo, warunki testu na zapytanie Warunki testu na zapytanie
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Akceptowalny prąd obciążenia przy 40°C	1 A
Stopień zanieczyszczenia	2
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo, konstrukcja prostokątna L2, 5-pin
Przyłącze elektryczne 2	Otwarty koniec, 5-żył
Budowa kabla	5 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	4.1 mm
Długość kabla	2.5 m
Przewodnik-przekrój nominalny	0.14 mm <sup>2</sup>
Kod koloru, izolacja rdzenia	Niebieski Brązowy Szary Czarny Biały
Kolor powłoki kabla	Szary
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Informacja materiałowa, tuleja separująca	PP
Materiał powłoki kabla	PVC