


Wtyczka NECU-S-ECG4-HX-Q3

Numer części: 570922

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Liczba podłączeń/rozłączeń	1
Sposób montażu	Wciśnij i obróć
Przylącze elektryczne	4-pin Wtyczka prosta / Zacisk z przebicciem izolacji Czworokątna konstrukcja
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	3 A
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Dopuszczalna średnica indywidualnej żyły	≥ 0.07 mm
Dopuszczalna średnica żyły	0.8 ... 1 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.14 mm ²
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	2
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	PBT PC
Materiał styków elektrycznych	Styki połączone
Dopuszczalna izolacja żyły	PP PVC TPE-E