


Wtyczka FBS-SCRJ-PP-GS

Numer części: 571017

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Waga produktu	60 g
Uwaga dla interfejsu fieldbus	PROFINET LWL
Specyfikacja kabla Ethernet	Kable światłowodowe Włókno polimerowe 980/1000µm Średnica pojedynczej żyły: 2.2 mm
Dopuszczalna średnica kabla	6.5 ... 9.5 mm
Stopień ochrony	IP65 IP67 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Temperatura przechowywania	-40 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Materiał uszczelnień	NBR TPE