


Blok przyłączeniowy CPX-AB-1-7/8-DN

Numer części: 571052

FESTO

do modułowego terminala elektrycznego CPX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wymiary B x L x H	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	205 g
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium
Interfejs Fieldbus	Sub-D, 9-pin, wtyczka
Przyłącze elektryczne	5-pin Okrągły łącznik wtykowy 7/8"