


Przewód z tworzywa sztucznego PAN-M-6X1-GN-500

Numer części: 572094

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	6 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	35 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Min. promień gięcia	15 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 36 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-60 ... 100 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.016 kg/m
Kolor	Zielony
Twardość wg Shore'a	D 65 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał przewodu	Poliamid 12