


Gniazdo kablowe NEFU-X24F-M12G4

Numer części: 572226

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	36 mm
Wysokość	40 mm
Długość	40 mm
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	30 g
Interfejs Fieldbus	Gniazdo, M12x1, 4-pin, kod.-A
Napięcie robocze DC, AS-Interfejs	26.5 ... 31.6 V
Nominalne napięcie robocze DC AS-Interfejs	26.5 V
Napięcie robocze DC, napięcie obciążenia	20.4 ... 26.4 V
Nominalne napięcie robocze DC, napięcie obciążenia	24 V
Stopień ochrony	IP65 W stanie zmontowanym Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-25 ... 75 °C
Temperatura przechowywania	-25 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał pokrywy	PA