


Złącze z końcówką nasadkową N-1-P-19-NPT

Numer części: 572243

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość nominalna | 16.5 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | Taśma uszczel. |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Prosty kształt |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 16 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Waga produktu | 76.6 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny 1 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy wew. 19 mm |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Anodowane aluminium |