

Stały dławik VMPA1-FT-NW0.7-10

Numer części: 572546

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Funkcja zaworu | Funkcja dławienia przepływu |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Płyta przyłączeniowa |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia | 18 ... 22 l/min |
| Ciśnienie robocze | -0.9 ... 10 bar |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 60 °C |
| Wielkość nominalna | 0.7 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 40 °C |
| Temperatura medium | -5 ... 60 °C |
| Waga produktu | 0.06 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał śruby drażonej | Stop aluminium |