

Stały dławik VMPA1-FT-NW1.5-10

Numer części: 572549

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Przyłącze pneumatyczne 1	Płyta przyłączeniowa
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	81 ... 89 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Wielkość nominalna	1.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 40 °C
Temperatura medium	-5 ... 60 °C
Waga produktu	0.05 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał śruby drażonej	Stop aluminium