

# Przewód z tworzywa sztucznego PU-4-SW

Numer części: 5733

FESTO

do złązek typu CN- i CK-, szczególnie elastyczny i odporny na zginanie,  
poliuretan (nie zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym).  
Maksymalne ciśnienie jest dopuszczalne przy maksymalnej temperaturze.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	6.1 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	20 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--]
Temperatura otoczenia	-35 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	TÜV
Ciężar produktu w zależności od długości	0.021 kg/m
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)