


# Listwa przyłączeniowa VABM-L1-14G-G14-4-GR

Numer części: 573489

FESTO



## Karta danych

| Cecha                                  | Wartość                          |
|--|----------------------------------|
| Raster                                 | 16 mm                            |
| Pozycja zabudowy                       | Dowolna                          |
| Maks. liczba pozycji zaworowych        | 4                                |
| Dopuszczenie                           | c UL us - Recognized (OL)        |
| Klasa odporności na korozję CRC        | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Temperatura przechowywania             | -20 ... 60 °C                    |
| Waga produktu                          | 879 g                            |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14      | M5                               |
| Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84 | M5                               |
| Przyłącze pneumatyczne 1               | G1/4                             |
| Przyłącze pneumatyczne 3               | G1/4                             |
| Przyłącze pneumatyczne 5               | G1/4                             |
| Uwaga dotycząca materiałów             | Zgodne z RoHS                    |
| Materiał listwy przyłączeniowej        | Stop aluminium                   |