

Listwa przyłączeniowa VABM-L1-14G-G14-6-GR

Numer części: 573491

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	16 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	6
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Waga produktu	1 101 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium