


# panel operatorski FED-770

Numer części: 573905

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Głębokość zabudowy	45 mm
Wysokość	147 mm
Długość	187 mm
Maks. grubość panelu	4 mm
Pamięć użytkownika	64 Mbyte
Liczba diod LED	1
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Lista zdarzeń	1 024
Pamięć receptur	32 Kilobyte
Alarmy	1 024
Odchyłka zegara czasu rzeczywistego	130 s / miesiąc
Liczba kolorów	64 k
Liczba systemowych diod LED	4
Wyświetlacz	Kolorowy TFT
Właściwości wyświetlacza	Touchscreen
Wielkość wyświetlacza	7"
Bateria podtrzymująca	Bateria Li, możliwość ładowania
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Rozdzielczość wyświetlacza	WVGA, 800x480 Pixel
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu przy nominalnym napięciu pracy	0,6 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 od przodu, IP20 od tyłu
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Waga produktu	1 000 g
Interfejs AUX	Sub-D 9-pin Gniazdo wtykowe
Interfejs drukarki	RS232 Sub-D Gniazdo wtykowe 9-pin
Interfejs PC	RS232 Sub-D Gniazdo wtykowe 9-pin
Interfejs do programowania	9,6 - 38,4 kBd
Interfejs PLC	9-pin RS232 RS485 Wtyczka

Cecha	Wartość
	Sub-D
Interfejs USB	Tak
Interfejs Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Oprogramowanie do programowania	FED Designer 6.10 lub wyższa wersja