

Listwa przyłączeniowa VABM-L1-18W-G38-16

Numer części: 574478

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	19 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcający przy montażu na szynie H	1.5 Nm
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	1.18 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	3 Nm
Waga produktu	2 315 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium