


Portal liniowy DHSL-0.5-DGC12-DGSL8

Numer części: 574497

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 0,5
Obciążenie użyteczne	0 ... 0.5 kg
Napęd, oś-Z	DGSL-8
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Skok, oś-Z	0 ... 100 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	$\pm 0,01$ mm
Napęd, oś-Y	DGC-12
Typ napędu, oś-Y	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Y	x1
Skok, oś-Y	0 ... 1 900 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	$\pm 0,02$ mm