


Portal liniowy DHSL-2-DGC25S-EGSA50

Numer części: 574505

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 2
Obciążenie użyteczne	0 ... 2 kg
Napęd, oś-Z	EGSA-50
Typ napędu, oś-Z	Elektryczny Z śrubą
Położenie pośrednie, oś-Z	Dowolna
Skok, oś-Z	0 ... 100 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,01 mm ± 0,01 mm
Napęd, oś-Y	DGC-25
Typ napędu, oś-Y	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Y	x1
Skok, oś-Y	0 ... 8 500 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm ± 0,02 mm