

Portal liniowy DHSL-4-DGC40S-DGEA18

Numer części: 574513

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Zespół | Portal liniowy 4 |
| Obciążenie użyteczne | 0 ... 4 kg |
| Napęd, oś-Z | DGEA-18 |
| Typ napędu, oś-Z | Elektryczny Napęd z paskiem zębatym |
| Położenie pośrednie, oś-Z | Dowolna |
| Skok, oś-Z | 0 ... 400 mm |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z | ± 0,05 mm ± 0,05 mm |
| Napęd, oś-Y | DGC-40 |
| Typ napędu, oś-Y | Pneumatyczny |
| Położenie pośrednie, oś-Y | x1 |
| Skok, oś-Y | 0 ... 8 500 mm |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y | ± 0,02 mm ± 0,02 mm |