

Portal liniowy DHSL-4-EGC80TB-DGEA18

Numer części: 574514

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Zespół | Portal liniowy 4 |
| Obciążenie użyteczne | 0 ... 4 kg |
| Napęd, oś-Z | DGEA-18 |
| Typ napędu, oś-Z | Elektryczny Napęd z paskiem zębatym |
| Położenie pośrednie, oś-Z | Dowolna |
| Skok, oś-Z | 0 ... 400 mm |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z | ± 0,05 mm ± 0,05 mm |
| Napęd, oś-Y | EGC-80-TB |
| Typ napędu, oś-Y | Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych |
| Położenie pośrednie, oś-Y | Dowolna |
| Skok, oś-Y | 0 ... 8 500 mm |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y | ± 0,08 mm ± 0,08 mm |