


Portal trójwymiarowy DHSR-25-EGC185TB-EGC185TB-DNCE63

Numer części: 574556

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal trójwymiarowy 25
Obciążenie użyteczne	0 ... 25 kg
Napęd, oś-Z	DNCE-63
Typ napędu, oś-Z	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym
Położenie pośrednie, oś-Z	Dowolna
Skok, oś-Z	0 ... 500 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	$\pm 0,02$ mm
Napęd, oś-Y	EGC-185-TB
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 2 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	$\pm 0,08$ mm $\pm 0,08$ mm
Napęd, oś-X	EGC-185-TB
Typ napędu, oś-X	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
Położenie pośrednie, oś-X	Dowolna
Skok, oś-X	0 ... 8 500 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-X	$\pm 0,08$ mm $\pm 0,08$ mm