


Rozdzielacz multi-pin NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Numer części: 574587

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	24 mm
Wysokość	23 mm
Długość	113 mm
Wskaźnik stanu gotowości	Zielona dioda LED
Wyświetlanie stanu	Żółta dioda LED
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	74 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe proste, M8, 3-pin
Przyłącze elektryczne 2	Wtyczka prosta, M12, 8-pin
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	3 A
Obciążalność prądowa na slot	2 A
Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Kolor obudowy	Szary
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał styków elektrycznych	Niklowany i pozłacany
Materiał gniazda	Mosiądz, niklowany