



Płyta zasilania do zabudowy warstwowej VABF-L1-P3A3-M7

Numer części: 574592

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---------------------------------------|
| Raster | 10.5 mm |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 1 |
| Ciśnienie robocze MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.9 ... 10 bar |
| Dopuszczenie | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. moment dokręcający, montaż zaworu | 0.45 Nm |
| Waga produktu | 220 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | M7 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał płyty | Stop aluminium |