


# Przyłącze magistrali CDPX-F-CO

Numer części: 575301

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Głębokość zabudowy	24 mm
Wysokość	91 mm
Długość	41 mm
Dopuszczenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Waga produktu	150 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Interfejs fieldbus	CANopen
Interfejs-Fieldbus, technologia przyłączy	Wtyczka Sub-D 9-pin
Interfejs-Fieldbus, szybkość transmisji	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s