


Wtyczka NECU-M-S-A12G4-IS

Numer części: 575719

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	38 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Listwa Cage clamp M12x1 Wtyczka prosta
Kodowanie złącza	A
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Dopuszczalna średnica kabla	4 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.14 ... 0.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Materiał styków elektrycznych	Brąz Styki połączone