


# Wtyczka NECC-S1G9-C2-M

Numer części: 576031

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wysokość	39,4 mm
Długość	58 mm
Waga produktu	24 g
Interfejs Fieldbus	Sub-D, 9-pin, wtyczka
Przyłącze elektryczne	9-pin / 9-pin Sub-D / Zaciski śrubowe
Szybkość transmisji	1 Mbit/s
Dopuszczalna średnica kabla	8 mm 8 mm
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-20 ... 70 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję