

Blok przyłączeniowy VABM-B10-20E-N38-7

Numer części: 576356

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Raster | 22 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 7 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Waga produktu | 1 612 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącze zasilania pilota 12 | 1/8 NPT |
| Przyłącze zasilania pilota 14 | 1/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 3/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | 3/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 5 | 3/8 NPT |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium |