

Listwa przyłączeniowa-P VABM-B10-20-G38-5-P53

Numer części: 576366

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Raster | 22 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 5 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Waga produktu | 352 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy kątownika mocującego |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/8 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium |