

Płyta przyłączeniowa VMPAC-AP-14-B-2

Numer części: 576575

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	32.8 mm
Długość	169 mm
Raster	26.8 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 8 bar
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	160 g
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA