

# Głowica widełkowa SG-M10X1,25

Numer części: 6144

★ Podstawowy program produkcyjny

z nakrętką sześciokątną, do montażu wahadłowego siłowników (od strony tłoczyska), zgodna z normą DIN ISO 8140.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M10x1,25
Zgodność z normą	DIN 71752 ISO 8140
Przyłącze gwintowane	Gwint wewnętrzny M10x1,25
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F1
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	103 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał trzpienia	Stal Ocynkowana
Materiał widełek	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana