

# Głowica widełkowa SG-M16X1,5

Numer części: 6146

★ Podstawowy program produkcyjny

z nakrętką sześciokątną, do montażu wahadłowego siłowników (od strony tłoczyska), zgodna z normą DIN ISO 8140.

FESTO



## Karta danych

| Cecha                               | Wartość                        |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Wielkość                            | M16x1,5                        |
| Zgodność z normą                    | DIN 71752<br>ISO 8140          |
| Przyłącze gwintowane                | Gwint wewnętrzny M16x1,5       |
| Klasa odporności na korozję CRC     | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS                     | VDMA24364-B2-L                 |
| Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033 | F1                             |
| Temperatura otoczenia               | -40 ... 150 °C                 |
| Waga produktu                       | 375 g                          |
| Uwaga dotycząca materiałów          | Zgodne z RoHS                  |
| Materiał trzpienia                  | Stal<br>Ocynkowana             |
| Materiał widełek                    | Stal<br>Ocynkowana             |
| Materiał nakrętki                   | Stal<br>Ocynkowana             |