

# Szybkozłączka CK-1/4-PK-6-KU

Numer części: 6257

FESTO

Gwint zewnętrzny z krawędzią uszczelniającą, wersja polimerowa.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość  |
|---|--|
| Wielkość nominalna                                | 5.3 mm   |
| Typ uszczelnienia gwintu                          | Krawędź uszczelniająca   |
| Pozycja zabudowy                                  | Dowolna  |
| Kształt   | Prosty kształt   |
| Jednostka opakowania                              | 10   |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 1 MPa<br>-0.95 ... 10 bar<br>-13.775 ... 145 psi                                |
| Uwaga do ciśnienia roboczego                      | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C  |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda (płynna, bez lodu)                    |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym  |
| Zgodność z PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura otoczenia                             | -10 ... 60 °C  |
| Nominalny moment dokręcający                      | 5.5 Nm   |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia     | ± 20 %   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                          | Gwint zewnętrzny G1/4  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                          | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm<br>dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 6 mm |
| Materiał nakrętki kołpakowej                      | POM  |
| Materiał pokrywki z gwintem                       | POM  |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS  |