

Szybkozłączka-L GCK-1/8-PK-6-KU

Numer części: 6268

FESTO

Wykonanie z polimeru.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość nominalna | 4.9 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Kształt-L |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny R1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 6 mm |
| Materiał nakrętki kołpakowej | POM |
| Materiał pokrywki z gwintem | POM |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |