

Element pierścieniowy TK-1/8-PK-4-KU

Numer części: 6284

FESTO

z dwoma podkładkami uszczelniającymi.



Karta danych

Cecha	Wartość
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 10 bar
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 4 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS