

Szybkozłączka CK-3/8-PK-9-KU

Numer części: 6468

FESTO

Gwint zewnętrzny z krawędzią uszczelniającą, wersja polimerowa.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	8 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Krawędź uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Prosty kształt
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Uwaga do ciśnienia roboczego	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda (płynna, bez lodu)
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	7.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 9 mm
Materiał nakrętki kołpakowej	POM
Materiał pokrywki z gwintem	POM
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS