


Zawór dławiąco-zwrotny GRA-1/4-B

Numer części: 6509

FESTO

Regulowany przepływ w jednym kierunku.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Przy pomocy otworów przelotowych Do wyboru:
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	420 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	780 l/min
Ciśnienie robocze	0.1 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-20 ... 75 °C
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 ... 75 °C
Waga produktu	180 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz