



# Zawór do montażu tablicowego SV-3-M5

Numer części: 6817

FESTO

Ten typ jest odpowiedni do podciśnienia. Podciśnienie podłączone do przyłącza 1 (P).



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Ręczny
Normalny przepływ nominalny	65 l/min
Ciśnienie robocze MPa	-0.095 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy z sprężyną powrotną
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Wielkość nominalna	2 mm
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Przekrycie	Positive overlap
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Siła uruchamiająca	12 N
Waga produktu	40 g
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne Mosiądz