


Tłumik hałasu U-3/8-B

Numer części: 6843

FESTO

Dla redukcji hałasu i unikania zanieczyszczenia na portach odpowietrzających komponentów pneumatycznych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Przepływ do atmosfery	5 800 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Waga produktu	37 g
Przylączy pneumatyczne	G3/8
Materiał wkładu tłumika	PE
Materiał pokrywki z gwintem	Aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium