

przewód z tworzywa sztucznego PCN-4-NT

Numer części: 7134

Produkt wycofywany z produkcji

Niskociśnieniowy PVC do stosowania jako spust kondensatu w stacjach przygotowania powietrza.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	6.5 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.5 ... 0.25 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.025 kg/m
Kolor	Naturalny
Twardość wg Shore'a	76
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	PVC