


# Manometr MA-63-0,25

Numer części: 7169

FESTO

z skalą w bar i psi.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań [bar]	0 ... 0.25 bar
Zakres wskazań	0 ... 3.6 psi
Zgodność z normą	DIN EN 837-3
Wielkość nominalna manometru	63
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Media płynne Media gazowe
Ciśnienie robocze	0 ... 0.25 bar
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.9
Współczynnik obciążenia ciągłego	0.75
Klasa dokładności pomiaru	1,6
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal
Materiał okienka podglądu	PMMA
Waga produktu	180 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny Nie tlen