



Przetącnik dźwigniowy HW-6-38

Numer części: 7199

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	8/6 bistabilny
Normalny przepływ nominalny	180 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Całkowity przeciek	1 l/h
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nominalny moment dokręcający	1.7 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 10 %
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5